


Variante A
Schaltschrankaufbau
SIEMENS\AUTOMATION_TECHNOLOGY\POWER SUPPLIES\6EP1931-2xC31_2D_ema



SIEMENS AG


6EP1931-2xC31

FORMAT / SIZE: ISO DIN A3 QUER H420mmxB297mm
RASTER 4,00 mm

Variante A

Allpolig

SIEMENS\AUTOMATION_TECHNOLOGY\POWER_SUPPLIES\6EP1931-2xC31_2D_ema




Variante A

Einpilig

SIEMENS\AUTOMATION_TECHNOLOGY\POWER SUPPLIES\6EP1931-2xC31_2D_.ema

-?K



==SIEMENS=AUTOMATION_TECHNOLOGY++POWER SUPPLIES+6EP1931-2xC31_2D_>MASTER 109 // USV# 109.2-?K

Eigenschaften

Artikeleigenschaften

Artikel: SIE.6EP1931-2DC31

Bestellnummer	6EP19312DC31
Bezeichnung 1	SITOP DC-USV-MODUL 6A
Bezeichnung 2	MIT SERIELLER SCHNITTSTELLE
Beschreibung	SITOP DC-USV-MODUL 24 V/6 A UNTERBRECHUNGS FREIE STROMVERSORGUNG MIT SERIELLER SCHNITTSTELLE EINGANG: DC 24 V/6,85 A AUSGANG: DC 24 V/6 A
Breite	50,00 mm
Höhe	125,00 mm
Tiefe	133,50 mm
Gewicht	0,45 kg
Artikel/Technische Kenngrößen	In: DC 24 V/6,85 A Out: DC 24 V/6 A
Artikel/Menge/Verpackung	1,00
Artikel/Strichcode-Nummer	4025515151029
Artikel/Externes Dokument 1	6EP19312DC31_de
Artikel/Externes Dokument 2	6EP19312DC31_en
Artikel/Externes Dokument 4	https://support.automation.siemens.com/WW/view/de/6EP1931-2DC31
Artikel/Externes Dokument 5	https://support.automation.siemens.com/WW/view/en/6EP1931-2DC31
Artikel/Externes Dokument 6	https://support.automation.siemens.com/WW/view/fr/6EP1931-2DC31
Artikel/Externes Dokument 7	https://support.automation.siemens.com/WW/view/es/6EP1931-2DC31

Artikel: SIE.6EP1931-2EC31

Bestellnummer	6EP19312EC31
Bezeichnung 1	SITOP DC-USV-MODUL 15A
Bezeichnung 2	MIT SERIELLER SCHNITTSTELLE
Beschreibung	SITOP DC-USV-MODUL 24 V/15 A UNTERBRECHUNG SFREIE STROMVERSORGUNG MIT SERIELLER SCHNITTSTELLE EINGANG: DC 24 V/16 A AUSGANG: DC 24 V/15 A
Breite	50,00 mm
Höhe	125,00 mm
Tiefe	133,50 mm
Gewicht	0,45 kg
Artikel/Technische Kenngrößen	In: DC 24 V/16 A Out: DC 24 V/15 A
Artikel/Menge/Verpackung	1,00
Artikel/Strichcode-Nummer	4025515151050
Artikel/Externes Dokument 1	6EP19312EC31_de
Artikel/Externes Dokument 2	6EP19312EC31_en
Artikel/Externes Dokument 4	https://support.automation.siemens.com/WW/view/de/6EP1931-2EC31
Artikel/Externes Dokument 5	https://support.automation.siemens.com/WW/view/en/6EP1931-2EC31

==SIEMENS=AUTOMATION_TECHNOLOGY++POWER
SUPPLIES+6EP1931-2xC31_2D_>MASTER 109 // USV#
109.2-?K

Artikel/Externes Dokument 6

<https://support.automation.siemens.com/WW/view/fr/6EP1931-2EC31>

Artikel/Externes Dokument 7

<https://support.automation.siemens.com/WW/view/es/6EP1931-2EC31>