


Variante A  
Schaltschrankaufbau  
SIEMENS\AUTOMATION\_TECHNOLOGY\POWER SUPPLIES\6EP1931-2xC42\_2D\_ema



SIEMENS AG


6EP1931-2xC42

FORMAT / SIZE: ISO DIN A3 QUER H420mmxB297mm  
RASTER 4,00 mm


Variante A

Allpolig

SIEMENS\AUTOMATION\_TECHNOLOGY\POWER\_SUPPLIES\6EP1931-2xC42\_2D\_2D\_ema



Variante A  
Einpilig  
SIEMENS\AUTOMATION\_TECHNOLOGY\POWER SUPPLIES\6EP1931-2xC42\_2D\_.ema



# ==SIEMENS=AUTOMATION\_TECHNOLOGY++POWER SUPPLIES+6EP1931-2xC42\_2D\_>MASTER 109 // USV# 109.3-?K

## Eigenschaften

### Artikeleigenschaften

Artikel: SIE.6EP1931-2DC42

Bestellnummer	6EP19312DC42
Bezeichnung 1	SITOP DC-USV-MODUL 6A
Bezeichnung 2	MIT USB-SCHNITTSTELLE
Beschreibung	SITOP DC-USV-MODUL 24 V/6 A UNTERBRECHUNGS FREIE STROMVERSORGUNG MIT USB-SCHNITTSTELLE EINGANG: DC 24 V/6,85 A AUSGANG: DC 24 V/6 A
Breite	50,00 mm
Höhe	125,00 mm
Tiefe	133,50 mm
Gewicht	0,45 kg
Artikel/Technische Kenngrößen	In: DC 24 V/6,85 A Out: DC 24 V/6 A
Artikel/Menge/Verpackung	1,00
Artikel/Strichcode-Nummer	4025515151401
Artikel/Externes Dokument 1	6EP19312DC42_de
Artikel/Externes Dokument 2	6EP19312DC42_en
Artikel/Externes Dokument 4	<a href="https://support.automation.siemens.com/WW/view/de/6EP1931-2DC42">https://support.automation.siemens.com/WW/view/de/6EP1931-2DC42</a>
Artikel/Externes Dokument 5	<a href="https://support.automation.siemens.com/WW/view/en/6EP1931-2DC42">https://support.automation.siemens.com/WW/view/en/6EP1931-2DC42</a>
Artikel/Externes Dokument 6	<a href="https://support.automation.siemens.com/WW/view/fr/6EP1931-2DC42">https://support.automation.siemens.com/WW/view/fr/6EP1931-2DC42</a>
Artikel/Externes Dokument 7	<a href="https://support.automation.siemens.com/WW/view/es/6EP1931-2DC42">https://support.automation.siemens.com/WW/view/es/6EP1931-2DC42</a>

Artikel: SIE.6EP1931-2EC42

Bestellnummer	6EP19312EC42
Bezeichnung 1	SITOP DC-USV-MODUL 15A
Bezeichnung 2	MIT USB-SCHNITTSTELLE
Beschreibung	SITOP DC-USV-MODUL 24 V/15 A UNTERBRECHUNG SFREIE STROMVERSORGUNG MIT USB-SCHNITTSTELLE EINGANG: DC 24 V/16 A AUSGANG: DC 24 V/15 A
Breite	50,00 mm
Höhe	125,00 mm
Tiefe	133,50 mm
Gewicht	0,45 kg
Artikel/Technische Kenngrößen	In: DC 24 V/16 A Out: DC 24 V/15 A
Artikel/Menge/Verpackung	1,00
Artikel/Strichcode-Nummer	4025515151418
Artikel/Externes Dokument 1	6EP19312EC42_de
Artikel/Externes Dokument 2	6EP19312EC42_en
Artikel/Externes Dokument 4	<a href="https://support.automation.siemens.com/WW/view/de/6EP1931-2EC42">https://support.automation.siemens.com/WW/view/de/6EP1931-2EC42</a>
Artikel/Externes Dokument 5	<a href="https://support.automation.siemens.com/WW/view/en/6EP1931-2EC42">https://support.automation.siemens.com/WW/view/en/6EP1931-2EC42</a>

==SIEMENS=AUTOMATION\_TECHNOLOGY++POWER  
SUPPLIES+6EP1931-2xC42\_2D\_>MASTER 109 // USV#  
109.3-?K

Artikel/Externes Dokument 6

<https://support.automation.siemens.com/WW/view/fr/6EP1931-2EC42>

Artikel/Externes Dokument 7

<https://support.automation.siemens.com/WW/view/es/6EP1931-2EC42>